

Garant

Barra alesatrice con bloccaggio a leva, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 32/15mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250627 32/15
GTIN	4045197650641
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Vite per leva	259018 7
Leva	259015 8
Inserto adatto	DN.. 1506..
Spostamento centrale L ₃	22 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	40 mm
Set di molle	259044 2
Set spine elastiche	259047 2
Codice ISO portautensile	A32S PDUNR/L15
Misura inserto	15 mm
Sottopiacchetta	259031 28
Lunghezza complessiva L	250 mm
Altezza di serraggio L ₂	31 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra

Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Leva Modello 8	259015 8
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Vite per leva Modello 7	259018 7
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Sottoplacchetta Modello 28	259031 28
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500