



Vite di serraggio, Filettatura: M12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370052 M12
GTIN	4059245559718
Classe articolo	37K

Descrizione

Vantaggi:

- **Design compatto.**
- **Serraggio rapido e semplice dei componenti.**

Uso:

Per il serraggio laterale di pezzi larghi e sottili. Il pezzo viene serrato avvitando la vite di serraggio con una chiave fissa.

Materiale:

Acciaio da bonifica, brunito.

Descrizione tecnica

Forza di serraggio	9,3 kN
Lunghezza L	17 mm
Coppia di serraggio massimo	90 Nm
Ø D	34 mm
L ₁	23,2 mm

Scheda tecnica

Corsa S	6,2 mm
Altezza H ₂	18 mm
Altezza H ₁	12 mm
Altezza H	24 mm
Apertura chiave SW	27 mm
SW ₁	10 mm
Tipo di prodotto	Dispositivo di fissaggio a compressione