



Vite di serraggio, Filettatura: M8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370052 M8
GTIN	4059245559695
Classe articolo	37K

Descrizione

Vantaggi:

- **Design compatto.**
- **Serraggio rapido e semplice dei componenti.**

Uso:

Per il serraggio laterale di pezzi larghi e sottili. Il pezzo viene serrato avvitando la vite di serraggio con una chiave fissa.

Materiale:

Acciaio da bonifica, brunito.

Descrizione tecnica

Forza di serraggio	5,2 kN
Lunghezza L	12 mm
Coppia di serraggio massimo	50 Nm
Corsa S	4,4 mm
Altezza H ₁	8 mm

Scheda tecnica

L ₁	16,4 mm
Altezza H ₂	12 mm
SW ₁	6 mm
Ø D	24 mm
Altezza H	16 mm
Apertura chiave SW	19 mm
Tipo di prodotto	Dispositivo di fissaggio a compressione