



## Set di barre alesatrici in acciaio con LR, sinistra, Modello: SET09



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260037 SET09  |
| GTIN            | 4045197657725 |
| Classe articolo | 29W           |

### Descrizione

#### Fornitura:

In valigetta di plastica.

### Descrizione tecnica

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Inserto adatto                      | CC.. 09T3..    |
| Codice ISO portautensile            | A25R SCLCR/L09 |
| Codice ISO portautensile            | A20R SCLCR/L09 |
| Codice ISO portautensile            | A16Q SCLCR/L09 |
| Set di viti per inserti             | 269028 8       |
| Altezza di serraggio L <sub>2</sub> | 15 mm          |
| Altezza di serraggio L <sub>2</sub> | 18 mm          |
| Altezza di serraggio L <sub>2</sub> | 23 mm          |
| Spostamento centrale L <sub>3</sub> | 10,7 mm        |
| Spostamento centrale L <sub>3</sub> | 10,5 mm        |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Spostamento centrale L <sub>3</sub>   | 14,5 mm          |
| Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub> | 20 mm            |
| Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub> | 25 mm            |
| Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub> | 28 mm            |
| Lunghezza complessiva L               | 180 mm           |
| Lunghezza complessiva L               | 200 mm           |
| Lunghezza complessiva L               | 200 mm           |
| Norma                                 | DIN 8024         |
| Tipo di impiego                       | sinistra         |
| Profondità interna fino a             | 3×D              |
| Passaggio interno per LR              | sì               |
| Tipo di prodotto                      | Barra alesatrice |

## Accessori

|   |              |
|---|--------------|
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm    | 659906 500   |
| Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15                   | 674248 TX15  |
| Barra alesatrice in acciaio Ø Codolo / Misura inserto 20/09 mm                            | 260033 20/09 |
| Barra alesatrice in acciaio Ø Codolo / Misura inserto 16/09 mm                            | 260033 16/09 |
| Barra alesatrice in acciaio Ø Codolo / Misura inserto 25/12 mm                            | 260033 25/12 |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm | 659957 500   |