

Garant**Barra alesatrice per tornitura, sinistra, Ø codolo DS / larghezza gola w:
25/3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273791 25/3
GTIN	4045197485380
Classe articolo	21W

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio per utensili ad alta resistenza ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità della superficie e la produttività.

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{\min}	32 mm
Spostamento centrale L_3	19 mm
Larghezza gola w	3 mm
Vite	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
t_{\max} . Lavorazione interna	6 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Sporgenza totale L_1 portainseri arretrati	40 mm
Ø Codolo D_s	25 mm
Campo di applicazione	Scanalatura radiale interna
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20

674248 TX20

Vite di bloccaggio Modello 8

279815 8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500