

Garant

Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 32/15mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250611 32/15
GTIN	4045197654625
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di molle	259044 2
Inserto adatto	DN.. 1506..
Sottopiacchetta	259031 28
Vite per leva	259018 7
Leva	259015 8
Lunghezza della testina L ₁	36 mm
Dimensione codolo	32 mm
Misura inserto	15 mm
Codice ISO portautensile	PDJNR/L 3232P15
Ampiezza funzionale L ₄	40 mm
Set spine elastiche	259047 2
Lunghezza complessiva L	170 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per leva Modello 7	259018 7
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Leva Modello 8	259015 8
Sottoplacchetta Modello 28	259031 28
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500