

Garant**Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/09mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260033 20/09
GTIN	4045197652348
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 8
Ø Preforatura minimo D_{min}	25 mm
Misura inserto	9 mm
Spostamento centrale L_3	13 mm
Codice ISO portautensile	A20R SCLCR/L09
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L_2	18 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500