

Garant

Raccordo per lubrorefrigerante HSK, Per HSK: 63F



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309880 63F
GTIN	4069515023559
Classe articolo	39Z

Descrizione

Esecuzione:

Speciale O-ring fino a 120 bar, movimento angolare di $\pm 1^\circ$, lucidato, con 2 anelli di tenuta.

Guarnizioni Viton® resistenti al lubrorefrigerante.

- Superficie lucidata finemente, temprata e brunita.
- Due raggi di raccordo lucidati.
- Completa libertà di movimento grazie ai due o-ring.
- Manicotti filettati e bonificati con fianchi del filetto laminati ed estremamente compatti.

Con filtro (larghezza maglie 100 μ m) per un raffreddamento privo di particelle di sporco.

Descrizione:

Tubi del lubrorefrigerante HSK – un piccolo componente per grandi risultati! Laddove il cambio dell'utensile avvenga qualche migliaio di volte al giorno, è importante avere a disposizione un'interfaccia pulita e soprattutto sicura tra il raccordo per lubrorefrigerante e la guarnizione del mandrino della macchina.

Per:

Portautensili HSK.

Nota:

Utilizzare solo fino a una pressione max. di 80 bar (in caso contrario sussiste il pericolo che l'intero dispositivo di sicurezza di montaggio, compreso il filtro, venga spinto fuori dalla fiala).

Descrizione tecnica

Per attacco	HSK 63
Filettatura M	M18x1

Scheda tecnica

Ø D	12 mm
Lunghezza complessiva L	36,5 mm
Pressione massima	120 bar
Movimento angolare	±1 grado
Trattamento delle superfici	lucidato
Tipo di prodotto	Raccordo per lubrorefrigerante