

Garant
Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/09mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260032 16/09
GTIN	4045197652256
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	CC.. 09T3..
Misura inserto	9 mm
Codice ISO portautensile	A16Q SCLCR/L09
Ø Preforatura minimo D_{min}	20 mm
Spostamento centrale L_3	11 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Lunghezza complessiva L	180 mm
Altezza di serraggio L_2	14 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500