

**Garant****Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/12mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260033 25/12
GTIN	4045197652355
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Inserto adatto	CC.. 1204..
Misura inserto	12 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	17 mm
Set di viti per inserti	269028 9
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	30 mm
Codice ISO portautensile	A25R SCLCR/L12
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	24 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Set di viti per inserti Modello 9	269028 9
Set di viti per inserti Modello 20	269028 20
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500