

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/11mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250610 25/11
GTIN	4045197650504
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di molle	259044 4
Set spine elastiche	259047 3
Leva	259015 7
Inserto adatto	DN.. 1104..
Codice ISO portautensile	PDJNR/L 2525M11
Sottopiacchetta	259031 7
Misura inserto	11 mm
Dimensione codolo	25 mm
Lunghezza della testina L ₁	33 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Vite per leva	259018 6
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no

Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di molle 10 pezzi Modello 4	259044 4
Leva Modello 7	259015 7
Vite per leva Modello 6	259018 6
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 2,5 mm	674242 2,5
Sottoplacchetta Modello 7	259031 7
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 3	259047 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500