

**Garant****DNMG 150604, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250658 HB7020
GTIN	4045197699268
Classe articolo	21G

**Descrizione**

DNMG 150604 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 150 - 400 m/min**Descrizione tecnica**

Impiego principale	P
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 400 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucoli	SS

Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura