

Garant**Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/09mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260032 20/09
GTIN	4045197652263
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A20R SCLCR/L09
Misura inserto	9 mm
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Set di viti per inserti	269028 8
Ø Preforatura minimo D_{min}	25 mm
Spostamento centrale L_3	13 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L_2	18 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500