


**Garant****DNMG 110404, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250652 HB7020
GTIN	4045197699244
Classe articolo	21G

**Descrizione**

DNMG 110404 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 150 - 400 m/min**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 400 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucoli	SS
Impiego principale	P
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,

Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 110404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura