

Garant**Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 32/12mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260033 32/12
GTIN	4045197652362
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Sottoplacchetta	269005 6
Ø Preforatura minimo D_{min}	40 mm
Misura inserto	12 mm
Spostamento centrale L_3	22 mm
Set di viti per inserti	269028 20
Codice ISO portautensile	A32S SCLCR/L12
Vite per sottoplacchetta	269013 5
Inserto adatto	CC.. 1204..
Lunghezza complessiva L	250 mm
Altezza di serraggio L_2	31 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Vite per sottopiacchetta Modello 5

269013 5

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Sottopiacchetta Modello 6

269005 6

Set di viti per inserti Modello 20

269028 20

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500