


**Garant**
**CC. T 060202, Tipo: CU7010**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260050 CU7010
GTIN	4045197666789
Classe articolo	21G

### Descrizione

CCMT 060202 CU7010 Tipo: CU7010  
 Rompitrucioli: SS  
 Tolleranza: M  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 90 - 210 m/min

### Descrizione tecnica

Avanzamento $f$	0,05 - 0,25 mm/gir,
Rompitrucioli	SS
Impiego principale	P
Impiego secondario	M
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	90 - 210 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Raggio di curvatura	0,2 mm
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio $v_c$ applicazione secondaria	80 - 140 m/min
Tipo	CU7010
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	CCMT 060202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura