

Garant**CCMT 09T308, Tipo: HB7415****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260060 HB7415
GTIN	4045197667502
Classe articolo	21G

Descrizione

CCMT 09T308 HB7415 Tipo: HB7415

Rompitrucioli: TIS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 70 m/min**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 70 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	S
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2 mm
Avanzamento f	0,1 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	TIS

Tipo	HB7415
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura