

**LOCTITE****Mastici per filetti, 50 ml, ID produttore: 572**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083321 572
GTIN	5010266572321
Classe articolo	04L

## Descrizione

### Esecuzione:

I mastici sostituiscono la canapa, i nastri di tenuta e le paste. Sono resistenti ai gas, ai liquidi, all'aria, all'acqua, agli oli, agli idrocarburi e a molti prodotti chimici. Un **contatto completo con la superficie** garantisce una **tenuta al 100%**. Durante il montaggio prima dell'indurimento è possibile rigirarli o correggerne la posizione con qualsiasi attrezzo tradizionale. I residui di mastice non intasano filtri e valvole.

### Uso:

A indurimento lento; per raccordi, rubinetti e valvole.

### Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il sigillante.

## Descrizione tecnica

Per misura del filetto in pollici	3 pollici
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Per misura del filetto M fino a	M80

Completamente indurito dopo	72 h
Momento di scollamento minimo	7 Nm
Denominazione originale prodotto	LOCTITE 572
Temperatura di immagazzinamento	8 - 21 °C
Resistenza manuale secondo	12 min
Colore	bianco
Viscosità dinamica	14400 - 28600 mPas
adatto per campo d'impiego	Filettatura gas
adatto per campo d'impiego	Attacchi
Capacità	50 ml
Dimensione massima fessura	0,1 mm
Base chimica	Estere dimetacrilato
adatto per materiale	Metallo
Forma	pastoso
Punto di infiammabilità	93 °C
Campo di impiego temperatura	-55 - 150 °C
Durata dalla data di produzione	24 mese
Classe di resistenza	Resistenza media
Attributo del nome del prodotto	50 ml
Tipo di prodotto	Mastice