

**Garant****Barra alesatrice per tornitura, sinistra, Ø codolo DS / larghezza gola w:  
25/4mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 273791 25/4   |
| GTIN            | 4045197485410 |
| Classe articolo | 21W           |

**Descrizione****Esecuzione:**

In acciaio per utensili ad alta resistenza ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità della superficie e la produttività.

**Descrizione tecnica**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Larghezza gola w                               | 4 mm                    |
| Vite   | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) |
| $t_{\text{max}}$ Lavorazione interna           | 9,5 mm                  |
| Ø Preforatura minimo $D_{\text{min}}$          | 32 mm                   |
| Spostamento centrale $L_3$                     | 19 mm                   |
| Lunghezza complessiva L                        | 250 mm                  |
| Sporgenza totale $L_1$ portainseriti arretrati | 40 mm                   |
| Ø Codolo $D_s$                                 | 25 mm                   |
| Tipo di impiego                                | sinistra                |
| Passaggio interno per LR                       | sì                      |
| Possibilità di troncatura assiale              | sì                      |
| Tipo di prodotto                               | Barra alesatrice        |

---

## Accessori

|   |             |
|---|-------------|
| Vite di bloccaggio Modello 8  | 279815 8    |
| Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20                   | 674248 TX20 |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm | 659957 500  |