

**Garant****DNMG 110404, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250752 HB7020
GTIN	4045197699527
Classe articolo	21G

**Descrizione**

DNMG 110404 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 5 mmAvanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 350 m/min**Descrizione tecnica**

Rompitrucoli	SM
Avanzamento $f$	0,2 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 110404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura