

Garant
**Barra alesatrice con bloccaggio a leva, destra, Ø Codolo / Misura inserto:
20/11mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250626 20/11
GTIN	4045197650580
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	16 mm
Inserto adatto	DN.. 1104..
Misura inserto	11 mm
Leva	259015 10
Ø Preforatura minimo D_{min}	25 mm
Codice ISO portautensile	A20Q PDUNR/L11
Vite per leva	259018 12
Lunghezza complessiva L	180 mm
Altezza di serraggio L_2	19 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Leva Modello 10

259015 10

Vite per leva Modello 12

259018 12