

**DNMG 150604, Tipo: CA6525****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250696 CA6525
GTIN	4960664513147
Classe articolo	25E

Descrizione

DNMG 150604 CA6525 Tipo: CA6525
Rompitrucoli: MQ
Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm
Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 220 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucoli	MQ
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 m/min

Tipo	CA6525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura