

**Garant****Stelo portalama diritto – angolo est. 0°, sinistro, Larghezza codolo b: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273801 20
GTIN	4045197499943
Classe articolo	21W

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Sistema di bloccaggio molto rigido e preciso tra cartuccia e portautensile autobloccante mediante la superficie di contatto dentata.**
- **Per garantire un bloccaggio ottimale, la coppia di serraggio massima della vite di montaggio è incisa a laser sul codolo.**
- **Elevata precisione di posizionamento nonché massima resistenza alle forze di taglio assiali e radiali.**

**Per :**

Cartuccia n. art. 273813; 273816; 273818; 273821; 273823; 273825; 273827; 273829.

**Fornitura:**

Incluse viti di montaggio.

**Nota:**

Ordinare le cartucce separatamente.

Lunghezza della testina L<sub>1</sub>: 38 mm

Lunghezza complessiva L: 138 mm

L<sub>2</sub>: 22,5 mm

Vite: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

**Descrizione tecnica**

L <sub>2</sub>	22,5 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	38 mm
Vite	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Larghezza codolo b	20 mm

Lunghezza complessiva L	138 mm
Tipo di impiego	sinistro
Tipo di prodotto	Portautensili autobloccanti

---

## Accessori

Vite di bloccaggio Modello 9	279815 9
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX25	674248 TX25
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Vite di bloccaggio	279910