

Garant**Barra alesatrice per tornitura, sinistra, Ø codolo DS / larghezza gola w:
25/2,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273791 25/2,5
GTIN	4045197485366
Classe articolo	21W

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio per utensili ad alta resistenza ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità della superficie e la produttività.

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	2,5 mm
Spostamento centrale L_3	19 mm
Vite	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
t_{max} . Lavorazione interna	6 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	32 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Sporgenza totale L_1 portainseriti arretrati	40 mm
Ø Codolo D_s	25 mm
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20

674248 TX20

Vite di bloccaggio Modello 8

279815 8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500