

**SICOMET**  
**omniFIT****Mastici per superfici, 50 ml, ID produttore: FD10**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083337 FD10
GTIN	
Classe articolo	08G

## Descrizione

### Esecuzione:

I mastici sostituiscono la canapa, i nastri di tenuta e le paste. Sono resistenti ai gas, ai liquidi, all'aria, all'acqua, agli oli, agli idrocarburi e a molti prodotti chimici. Un **contatto completo con la superficie** garantisce una **tenuta al 100%**. Durante il montaggio prima dell'indurimento è possibile rigirarli o correggerne la posizione con qualsiasi attrezzo tradizionale. I residui di mastice non intasano filtri e valvole.

Il materiale di tenuta liquido riempie tutte le intercapedini assicurando un contatto totale delle superfici. Il collegamento garantisce una tenuta stagna duratura.

### Uso:

Per sigillare superfici e giunti a flangia, compensa i dislivelli.

### Nota:

Pulire le superfici con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il sigillante.

## Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	FD10
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS08 nocivo per la salute

Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS05: Effetto corrosivo
Completamente indurito dopo	6 h
Viscosità dinamica	10000 - 15000 mPas
Durata dalla data di produzione	24 mese
Temperatura di immagazzinamento	8 - 28 °C
adatto per campo d'impiego	Per sigillare superfici
adatto per campo d'impiego	Collegamento flangiato
Base chimica	Dimetacrilato
Momento di scollamento minimo	22 Nm
Capacità	50 ml
adatto per materiale	Metallo
Campo di impiego temperatura	-60 - 150 °C
Punto di infiammabilità	100 °C
Colore	verde
Dimensione massima fessura	0,3 mm
Classe di resistenza	Resistenza media
Spessore	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Attributo del nome del prodotto	50 ml
Tipo di prodotto	Mastice