

Garant**Barra alesatrice con bloccaggio a leva, destra, Ø Codolo / Misura inserto:
25/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250626 25/11
GTIN	4045197650597
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Vite per leva	259018 6
Set spine elastiche	259047 2
Misura inserto	11 mm
Set di molle	259044 4
Sottopiacchetta	259031 7
Spostamento centrale L ₃	18,5 mm
Codice ISO portautensile	A25R PDUNR/L11
Leva	259015 7
Inserto adatto	DN.. 1104..
Ø Preforatura minimo D _{min}	32 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L ₂	24 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra

Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Leva Modello 7	259015 7
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Vite per leva Modello 6	259018 6
Sottopiacchetta Modello 7	259031 7
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 2,5 mm	674242 2,5
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500