

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
32/15mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250610 32/15
GTIN	4045197654618
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Sottopiacchetta	259031 28
Inserto adatto	DN.. 1506..
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	36 mm
Misura inserto	15 mm
Vite per leva	259018 7
Set di molle	259044 2
Dimensione codolo	32 mm
Codice ISO portautensile	PDJNR/L 3232P15
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	40 mm
Leva	259015 8
Set spine elastiche	259047 2
Lunghezza complessiva L	170 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no

## Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Leva Modello 8	259015 8
Vite per leva Modello 7	259018 7
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Sottoplacchetta Modello 28	259031 28
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500