

Garant**CC. T 060202, Tipo: HB7020**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260050 HB7020 |
| GTIN | 4045197699275 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

CCMT 060202 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,05 - 2,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 400 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------|
| Avanzamento f | 0,05 - 2,5 mm/gir, |
| Impiego principale | P |
| Raggio di curvatura | 0,2 mm |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 150 - 400 m/min |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Profondità di taglio a_p | 0,2 - 2,5 mm |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Rompitrucioli | SS |
| Tipo | HB7020 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Insetto | CCMT 060202 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Tolleranza | M |
| Tipo di prodotto | Insetto per tornitura |