

**Garant****Cartuccia forma convessa per scanalatura frontale, sinistra, Ø Campo Intaglio D1 / D2: 53/76mm**

## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 273816 53/76  |
| GTIN            | 4045197500175 |
| Classe articolo | 21W           |

## Descrizione

**Esecuzione:**

Sistema di bloccaggio molto rigido e preciso tra cartuccia e portautensile autobloccante mediante la superficie di contatto dentata.

**Uso:**

In abbinamento a steli portacartucce n. art. 273800 fino al 273811.

**Ricambi:**

Vite di serraggio n. art. 279815 9.

**Attenzione:**

Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

**Nota:**

$D_1 = \emptyset$  minimo per il 1° intaglio di cava /  $D_2 = \emptyset$  massimo per il 1° Intaglio di cava.

Ridurre i valori tecnologici del 30 - 50% in base alla situazione di serraggio e al materiale.

Larghezza gola w: 3 mm

Profondità di taglio cave  $t_{max}$ : 13 mm

## Descrizione tecnica

|   |           |
|---|-----------|
| Ø minimo 1° intaglio D <sub>1</sub>         | 53 mm     |
| Ø massimo 1° intaglio D <sub>2</sub>        | 76 mm     |
| Profondità di taglio cave t <sub>max.</sub> | 13 mm     |
| Tipo di impiego                             | sinistra  |
| Larghezza gola w                            | 3 mm      |
| Tipo di prodotto                            | Cartuccia |

---

## Accessori

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Vite di bloccaggio           | 279910   |
| Vite di bloccaggio Modello 9 | 279815 9 |