

LOCTITE**Frenafiletti, 50 ml, Denominazione originale prodotto: 270**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083301 270
GTIN	5010266270418
Classe articolo	04L

Descrizione

Esecuzione:

L'utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. Le colle monocomponente anaerobiche sono adatte per tutti i tipi e le forme di filettature. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

Sigillante per viti liquido.

Uso:

Resistenza bassa – distacco facile con attrezzi normali.

Resistenza media – distacco con attrezzi normali.

Alta resistenza – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C). Ad alta resistenza, per giunti a vite di lunga durata, in forma liquida.

Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il serrafiletti. Impiego semplice e rapido per flaconi da 50 ml con il n. art. 083344 Dim. 50.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	LOCTITE 270
----------------------------------	-------------

Per misura del filetto M fino a	M20
Momento di scollamento minimo	33 Nm
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS09 nocivo per l'ambiente
Punto di infiammabilità	110 °C
Durata dalla data di produzione	29 mese
adatto per materiale	Metallo
Forma	liquido
Caratteristica	possibilità di distacco con attrezzi normali
Caratteristica	resistente alle vibrazioni
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Caratteristica	sigillante
Caratteristica	resistente agli oli
Temperatura di immagazzinamento	8 - 21 °C
Colore	verde
Capacità	50 ml
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Base chimica	Estere dimetacrilato
adatto per campo d'impiego	Uso universale
adatto per campo d'impiego	Frenafiletti
adatto per campo d'impiego	Adesivo per crepe
Completamente indurito dopo	3 h
Resistenza manuale secondo	10 min
Viscosità dinamica	400 - 600 mPas
Smontaggio	pesante
Classe di resistenza	Alta resistenza
Spessore	1,1 g/cm ³
Attributo del nome del prodotto	50 ml
Tipo di prodotto	Frenafiletti

Accessori

Pompa manuale peristaltica con ago dosatore Adatto per confezioni da 50 ml

083344 50