

Garant**Stelo portalama angolo esterno 90°, sinistro, Larghezza codolo b: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273806 16
GTIN	4045197499998
Classe articolo	21W

Descrizione**Esecuzione:**

- **Sistema di bloccaggio molto rigido e preciso tra cartuccia e portautensile autobloccante mediante la superficie di contatto dentata.**
- **Per garantire un bloccaggio ottimale, la coppia di serraggio massima della vite di montaggio è incisa a laser sul codolo.**
- **Elevata precisione di posizionamento nonché massima resistenza alle forze di taglio assiali e radiali.**

Per :

Cartuccia n. art. 273820; 273822; 273824; 273828.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota:

Ordinare le cartucce separatamente.

Lunghezza della testina L₁: 20,5 mm

Lunghezza complessiva L: 110 mm

L₂: 29 mm

Vite: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Descrizione tecnica

Larghezza codolo b	16 mm
L ₂	29 mm
Lunghezza della testina L ₁	20,5 mm
Vite	279815 9 (TX25; 6 Nm)

Lunghezza complessiva L	110 mm
Tipo di impiego	sinistro
Tipo di prodotto	Portautensili autobloccanti

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Vite di bloccaggio	279910
Vite di bloccaggio Modello 9	279815 9
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX25	674248 TX25