

**Garant**
**Mandrino portautensili a calettare con fori per il lubrorefrigerante, SK 40 A = 130, Ø di serraggio D1: 6mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302267 6
GTIN	4045197646217
Classe articolo	31A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Con **fori per il lubrorefrigerante** filettati e richiudibili.

Fori per il lubrorefrigerante con Ø di serraggio D1: 3, 4 e 5 mm non richiudibili.

- **Acciaio resistente alle alte temperature.**
- **Dim. 3–5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308800, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302419. Apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210 – 354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

**Descrizione tecnica**

Ø Attacco D <sub>1</sub>	6 mm
Sporgenza totale Dim. A	130 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Ø Esterno D	27 mm

Foro per il lubrorefrigerante	richiudibile
Adattatore	SK 40 A = 130
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

## Accessori

Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1	354215 CU1
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°senza vite di regolazione della lunghezza, con fori per LR Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1	354210 SU1
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 3°, antivibrante Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
	308625 40

CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° con vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 20/6 mm

302412 20/6

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° con vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 16/6 mm

302412 16/6

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40

308740 40

CodoloForma A Adatti per coni 40

308600 40

Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40

308660 40

Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40

308820 40

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 20/6 mm

302410 20/6

Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40

308795 40

CodoloForma B Adatti per coni 40

308640 40

Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40

308790 40

CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M

308670 40M

Adattatore di raffreddamento lungo4,5° Per Ø attacco 6-9 mm

354236 6-9

Adattatore di raffreddamento corto4,5° Per Ø attacco 6-9 mm

354235 6-9

Supporto base per utensiliper SK per attacco conico SK 40

354225 40

Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40

308650 40

Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40

308801 40

Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40

308802 40

Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40

308806 40

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40

308765 40

Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40

308605 40

Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40

308830 40

302410 16/6

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza  $\varnothing d / \varnothing D1$  16/6 mm

Anello intercambiabile per bobina SU1 Per  $\varnothing$  attacco 6-12 mm

354240 6-12

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40

308700 40