

Garant**Stelo portalama angolo esterno 90°, sinistro, Larghezza codolo b: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273806 20
GTIN	4045197500007
Classe articolo	21W

Descrizione**Esecuzione:**

- **Sistema di bloccaggio molto rigido e preciso tra cartuccia e portautensile autobloccante mediante la superficie di contatto dentata.**
- **Per garantire un bloccaggio ottimale, la coppia di serraggio massima della vite di montaggio è incisa a laser sul codolo.**
- **Elevata precisione di posizionamento nonché massima resistenza alle forze di taglio assiali e radiali.**

Per :

Cartuccia n. art. 273820; 273822; 273824; 273828.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota:

Ordinare le cartucce separatamente.

Lunghezza della testina L_1 : 20,5 mm

Lunghezza complessiva L: 135 mm

L_2 : 33 mm

Vite: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Descrizione tecnica

Vite	279815 9 (TX25; 6 Nm)
L_2	33 mm
Larghezza codolo b	20 mm
Lunghezza della testina L_1	20,5 mm

Lunghezza complessiva L	135 mm
Tipo di impiego	sinistro
Tipo di prodotto	Portautensili autobloccanti

Accessori

Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Vite di bloccaggio	279910
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX25	674248 TX25
Vite di bloccaggio Modello 9	279815 9