

Garant
Mandrino portautensili a calettare con fori per il lubrorefrigerante, SK 40 A = 130, Ø di serraggio D1: 8mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302267 8
GTIN	4045197646224
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

Con **fori per il lubrorefrigerante** filettati e richiudibili.

Fori per il lubrorefrigerante con Ø di serraggio D1: 3, 4 e 5 mm non richiudibili.

- **Acciaio resistente alle alte temperature.**
- **Dim. 3–5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308800, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302419. Apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210 – 354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

Descrizione tecnica

Ø Attacco D ₁	8 mm
Sporgenza totale Dim. A	130 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø Esterno D	27 mm

Foro per il lubrorefrigerante	richiudibile
Adattatore	SK 40 A = 130
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

Accessori

Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Adattatore di raffreddamento corto4,5° Per Ø attacco 6-9 mm	354235 6-9
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Anello intercambiabile per bobinaSU1 Per Ø attacco 6-12 mm	354240 6-12
Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1	354215 CU1
	308630 40

CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 3°, antivibrante Ø d / Ø D1 20/8 mm

302415 20/8

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 25/8 mm

302416 25/8

Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40

308650 40

Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40

308785 40

Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1

354210 SU1

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°con vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 20/8 mm

302412 20/8

CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40

308625 40

Adattatore di raffreddamento lungo4,5° Per Ø attacco 6-9 mm

354236 6-9

Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40

308806 40

CodoloForma A Adatti per coni 40

308600 40

CodoloForma B Adatti per coni 40

308640 40

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 20/8 mm

302416 20/8

Supporto base per utensiliper SK per attacco conico SK 40

354225 40

Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40

308802 40

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°con vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 25/8 mm

302412 25/8

Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40

308660 40

Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40

308605 40

CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M

308670 40M

Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40

308610 40

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40

308765 40

Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per coni 40

308700 40

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza $\varnothing d / \varnothing D1$ 25/8 mm	302410 25/8
Codolo tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40