

Garant**Stelo portalama angolo esterno 90°, sinistro, Larghezza codolo b: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273806 25
GTIN	4045197500014
Classe articolo	21W

Descrizione**Esecuzione:**

- **Sistema di bloccaggio molto rigido e preciso tra cartuccia e portautensile autobloccante mediante la superficie di contatto dentata.**
- **Per garantire un bloccaggio ottimale, la coppia di serraggio massima della vite di montaggio è incisa a laser sul codolo.**
- **Elevata precisione di posizionamento nonché massima resistenza alle forze di taglio assiali e radiali.**

Per :

Cartuccia n. art. 273820; 273822; 273824; 273828.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota:

Ordinare le cartucce separatamente.

Lunghezza della testina L₁: 20,5 mm

Lunghezza complessiva L: 160 mm

L₂: 38 mm

Vite: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	20,5 mm
Larghezza codolo b	25 mm
L ₂	38 mm
Vite	279815 9 (TX25; 6 Nm)

Lunghezza complessiva L	160 mm
Tipo di impiego	sinistro
Tipo di prodotto	Portautensili autobloccanti

Accessori

Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX25	674248 TX25
Vite di bloccaggio Modello 9	279815 9
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Vite di bloccaggio	279910
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50