

**Garant****Mandrino portautensili a calettare, SK 50 A = 120, Ø di serraggio D1: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302305 10
GTIN	4045197288608
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Acciaio resistente alle alte temperature.**
- **Dim. 3–5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308800, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302419. Apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210 – 354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale Dim. A	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	10 mm
Ø Esterno D	31,4 mm
Adattatore	SK 50 A = 120
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciatura	HSC
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

## Accessori

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Codolo tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Codolo speciale, senza filettatura interna tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° con vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 25/10 mm	302412 25/10
Supporto base per utensili per SK per attacco conico SK 50	354225 50
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° con vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolo Forma B Adatti per coni 50	308640 50
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 32/10 mm	302416 32/10
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
	302415 20/10

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 3°,  
antivibrante Ø d / Ø D1 20/10 mm

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza  
vite di regolazione della lunghezza, con fori per LR Ø d / Ø  
D1 32/10 mm

302414 32/10

Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1

354215 CU1

Anello intercambiabile per bobina SU1 Per Ø attacco 6-12  
mm

354240 6-12

Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50

308605 50

Codolo tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50

308650 50

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza  
vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 32/10 mm

302410 32/10

Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per Ø attacco  
9,1-12 mm

354235 9,1-12

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50

308765 50

Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50

308610 50

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50

308760 50

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50

308785 50

Codolo Forma A Adatti per coni 50

308600 50

Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1

354210 SU1

Adattatore di raffreddamento lungo 4,5° Per Ø attacco  
9,1-12 mm

354236 9,1-12

Codolo tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50

308620 50

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN  
69872) per Dim. cono 50

308820 50