

Garant
Mandrino portautensili a calettare, SK 40 A = 130, Ø di serraggio D1: 18mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302266 18
GTIN	4045197646149
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

- **Acciaio resistente alle alte temperature.**
- **Dim. 3-5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.
Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308800, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302419. Apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210 – 354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

Descrizione tecnica

Ø Attacco D ₁	18 mm
Ø D ₂	33 mm
Sporgenza totale Dim. A	130 mm
Ø Esterno D	42 mm
Adattatore	SK 40 A = 130
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

Accessori

Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Supporto base per utensiliper SK per attacco conico SK 40	354225 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 32/18 mm	302410 32/18
CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
CodoloForma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Anello intercambiabile per bobinaSU1 Per Ø attacco 12-20 mm	354240 12-20
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
	308820 40

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40

Codolo Forma B Adatti per cono 40	308640 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per cono 40	308801 40
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° con vite di regolazione della lunghezza $\varnothing d / \varnothing D1$ 32/18 mm	302412 32/18
Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per \varnothing attacco 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per cono 40	308610 40
Adattatore di raffreddamento lungo 4,5° Per \varnothing attacco 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1	354215 CU1
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per cono 40	308630 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per cono 40	308802 40
Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1	354210 SU1
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per cono 40	308806 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per cono 40	308635 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per cono 40	308765 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per cono 40	308625 40