

## Garant

**Stelo portalama diritto – angolo est. 0°, sinistro, Larghezza codolo b: 16mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273801 16
GTIN	4045197499936
Classe articolo	21W

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Sistema di bloccaggio molto rigido e preciso tra cartuccia e portautensile autobloccante mediante la superficie di contatto dentata.**
- **Per garantire un bloccaggio ottimale, la coppia di serraggio massima della vite di montaggio è incisa a laser sul codolo.**
- **Elevata precisione di posizionamento nonché massima resistenza alle forze di taglio assiali e radiali.**

#### Per :

Cartuccia n. art. 273813; 273816; 273818; 273821; 273823; 273825; 273827; 273829.

#### Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

#### Nota:

Ordinare le cartucce separatamente.

Lunghezza della testina L<sub>1</sub>: 38 mm

Lunghezza complessiva L: 113 mm

L<sub>2</sub>: 18,5 mm

Vite: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

### Descrizione tecnica

Larghezza codolo b	16 mm
L <sub>2</sub>	18,5 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	38 mm
Vite	279815 9 (TX25; 6 Nm)

Lunghezza complessiva L	113 mm
Tipo di impiego	sinistro
Tipo di prodotto	Portautensili autobloccanti

## Accessori

Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX25	674248 TX25
Vite di bloccaggio Modello 9	279815 9
Vite di bloccaggio	279910