

**Garant****Barra alesatrice, destra, Ø DS: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273810 32
GTIN	4045197500038
Classe articolo	21W

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Sistema di bloccaggio molto rigido e preciso tra cartuccia e portautensile autobloccante mediante la superficie di contatto dentata.**
- **Per garantire un bloccaggio ottimale, la coppia di serraggio massima della vite di montaggio è incisa a laser sul codolo.**
- **Elevata precisione di posizionamento nonché massima resistenza alle forze di taglio assiali e radiali.**

**Per :**

Cartuccia n. art. 273812; 273815; 273817; 273826.

**Fornitura:**

Incluse viti di montaggio.

**Nota:**

Ordinare le cartucce separatamente.

Ø codolo D<sub>s</sub>: 32 mm

Spostamento centrale L<sub>3</sub>: 18,5 mm

Lunghezza della testina L<sub>1</sub>: 38 mm

Lunghezza complessiva L: 263 mm

Vite: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

**Descrizione tecnica**

Vite	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	18,5 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	38 mm
Lunghezza complessiva L	263 mm

Ø Codolo D <sub>s</sub>	32 mm
Tipo di impiego	destra
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX25	674248 TX25
Vite di bloccaggio	279910
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Vite di bloccaggio Modello 9	279815 9