

Garant**Mandrino portautensili a calettare, SK 40 A = 130, Ø di serraggio D1: 20mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302266 20
GTIN	4045197646156
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- **Acciaio resistente alle alte temperature.**
- **Dim. 3-5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.
Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308800, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302419. Apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210 – 354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

Descrizione tecnica

Ø D ₂	33 mm
Sporgenza totale Dim. A	130 mm
Ø Attacco D ₁	20 mm
Ø Esterno D	42 mm
Adattatore	SK 40 A = 130
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciatura	HSC
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

Accessori

Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo Forma B Adatti per coni 40	308640 40
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 32/20 mm	302416 32/20
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codolo Forma A Adatti per coni 40	308600 40
Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1	354210 SU1
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
Anello intercambiabile per bobina SU1 Per Ø attacco 12-20 mm	354240 12-20
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Supporto base per utensili per SK per attacco conico SK 40	354225 40
Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per Ø attacco 16,1-22 mm	354235 16,1-22
	308801 40

Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40

Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40

308625 40

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° con vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 32/20 mm

302412 32/20

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 40

308760 40

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per conici 40

308785 40

Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40

308806 40

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 40

308795 40

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per conici 40

308700 40

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 40

308790 40

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 40

308765 40

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per conici 40

308740 40

Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40

308620 40

Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40

308650 40

Adattatore di raffreddamento lungo 4,5° Per Ø attacco 16,1-22 mm

354236 16,1-22

Codolo a tenuta stagna Adatti per conici 40

308635 40

Codolo Mazak, Forma A Adatti per conici 40M

308670 40M

Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40

308630 40

Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1

354215 CU1

Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per conici 40

308605 40

Anello intercambiabile per bobina SU1 Per Ø attacco 20-32 mm

354240 20-32