

LOCTITE.**Mastici per filetti, 50 ml, ID produttore: 577**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083321 577
GTIN	5010266011998
Classe articolo	04L

Descrizione

Esecuzione:

I mastici sostituiscono la canapa, i nastri di tenuta e le paste. Sono resistenti ai gas, ai liquidi, all'aria, all'acqua, agli oli, agli idrocarburi e a molti prodotti chimici. Un **contatto completo con la superficie** garantisce una **tenuta al 100%**. Durante il montaggio prima dell'indurimento è possibile rigirarli o correggerne la posizione con qualsiasi attrezzo tradizionale. I residui di mastice non intasano filtri e valvole.

Uso:

Tenuta immediata contro le basse pressioni, adatta a tutti i metalli.

Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il sigillante.

Descrizione tecnica

Per misura del filetto in pollici	3 pollici
Per misura del filetto M fino a	M80
Completamente indurito dopo	1 h

Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Momento di scollamento minimo	33 Nm
Denominazione originale prodotto	LOCTITE 577
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Dimensione massima fessura	0,25 mm
Viscosità dinamica	70000 - 130000 mPas
Base chimica	Estere dimetacrilato
Temperatura di immagazzinamento	8 - 21 °C
Colore	giallo
Capacità	50 ml
adatto per materiale	Metallo
Resistenza manuale secondo	20 min
Punto di infiammabilità	93 °C
Forma	liquido
Durata dalla data di produzione	24 mese
Classe di resistenza	Resistenza media
Spessore	1,15 g/cm ³
Attributo del nome del prodotto	50 ml
Tipo di prodotto	Mastice