

**Garant****Mandrino portautensili a calettare, SK 50 A = 120, Ø di serraggio D1: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302305 16
GTIN	4045197288639
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Acciaio resistente alle alte temperature.**
- **Dim. 3–5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308800, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302419. Apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210 – 354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale Dim. A	120 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	16 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Ø Esterno D	34 mm
Adattatore	SK 50 A = 120
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

## Accessori

Anello intercambiabile per bobinaSU1 Per Ø attacco 12-20 mm	354240 12-20
Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1	354215 CU1
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Codolo Forma B Adatti per coni 50	308640 50
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 32/16 mm	302416 32/16
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 25/16 mm	302416 25/16
Supporto base per utensili per SK per attacco conico SK 50	354225 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° con vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 25/16 mm	302412 25/16
	302410 25/16

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 25/16 mm

Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50

308615 50

Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50

308785 50

Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per Ø attacco 12,1-16 mm

354235 12,1-16

Codolo Forma A Adatti per coni 50

308600 50

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 32/16 mm

302410 32/16

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50

308760 50

Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1

354210 SU1

Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50

308620 50

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50

308765 50

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° con vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 32/16 mm

302412 32/16

Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50

308830 50

Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50

308610 50

Adattatore di raffreddamento lungo 4,5° Per Ø attacco 12,1-16 mm

354236 12,1-16