

Garant
Mandrino portautensili a calettare, SK 40 A = 130, Ø di serraggio D1: 25mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302266 25
GTIN	4045197646163
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- **Acciaio resistente alle alte temperature.**
- **Dim. 3-5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.
Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308800, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302419. Apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210 – 354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	130 mm
Ø Attacco D ₁	25 mm
Ø D ₂	44 mm
Ø Esterno D	53 mm
Adattatore	SK 40 A = 130
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

Accessori

Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308615 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308806 40
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308610 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308785 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308802 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308790 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308801 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308620 40
Supporto base per utensili per SK per attacco conico SK 40	354225 40
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per conici 40	308605 40
Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per Ø attacco 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per conici 40	308700 40
	354240 20-32

Anello intercambiabile per bobinaSU1 Per Ø attacco 20-32 mm

Adattatore di raffreddamento lungo4,5° Per Ø attacco 22,1-32 mm

354236 22,1-32

Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1

354210 SU1

Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40

308650 40

Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1

354215 CU1

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40

308740 40

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40

308760 40

Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40

308660 40

CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40

308625 40

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40

308765 40

Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40

308795 40

CodoloForma A Adatti per coni 40

308600 40

CodoloForma B Adatti per coni 40

308640 40

Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40

308635 40

CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M

308670 40M

CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40

308630 40