

**Garant**
**Mandrino portautensili a calettare con fori per il lubrorefrigerante, SK 40 A = 130, Ø di serraggio D1: 16mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302267 16
GTIN	4045197646262
Classe articolo	31A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Con **fori per il lubrorefrigerante** filettati e richiudibili.

Fori per il lubrorefrigerante con Ø di serraggio D1: 3, 4 e 5 mm non richiudibili.

- **Acciaio resistente alle alte temperature.**
- **Dim. 3–5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308800, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302419. Apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210 – 354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

**Descrizione tecnica**

Ø Attacco D <sub>1</sub>	16 mm
Sporgenza totale Dim. A	130 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Ø Esterno D	34 mm

Foro per il lubrorefrigerante	richiudibile
Adattatore	SK 40 A = 130
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

## Accessori

CodoloMazak, Forma A Adatti per conici 40M	308670 40M
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per conici 40	308785 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per conici 40	308660 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308630 40
CodoloForma A Adatti per conici 40	308600 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308610 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per conici 40	308802 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per conici 40	308635 40
Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1	354210 SU1
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per conici 40	308765 40
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 25/16 mm	302410 25/16
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308620 40
	302416 32/16

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 32/16 mm

Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40

308801 40

Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per Ø attacco 12,1-16 mm

354235 12,1-16

Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40

308625 40

Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40

308830 40

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308760 40

Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40

308615 40

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 25/16 mm

302416 25/16

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° con vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 25/16 mm

302412 25/16

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40

308700 40

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308790 40

Adattatore di raffreddamento lungo 4,5° Per Ø attacco 12,1-16 mm

354236 12,1-16

Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40

308806 40

Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1

354215 CU1

Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40

308605 40

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 32/16 mm

302410 32/16

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40

308740 40

Anello intercambiabile per bobina SU1 Per Ø attacco 12-20 mm

354240 12-20

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° con vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 32/16 mm

302412 32/16

Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40

308650 40

Supporto base per utensili per SK per attacco conico SK 40

354225 40

CodoloForma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40