



Mandrino portautensili a calettare, SK 50 corto, Ø di serraggio D1: 18 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302288 18
GTIN	2050001689979
Classe articolo	33W

Descrizione

Esecuzione:

- **Acciaio resistente alle alte temperature.**
- **Dim. 3–5 per HM, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con foro Balluffchip.**

Pallinatura con sfere di vetro.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308800, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302419. Apparecchi per calettamento a caldo, accessori n. art. 354210 – 354450.

Sporgenza totale Dim. A: 80 mm

Ø esterno D: 42 mm

Ø D₂: 33 mm

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Ø attacco D ₁	18 mm
Ø D ₂	33 mm
Ø esterno D	42 mm

Adattatore	SK 50 corto
Norma attacco	ISO 7388-1
Norma attacco	DIN 69871
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

Accessori

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° con vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 32/18 mm	302412 32/18
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 50 SK	308810 50
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 32/18 mm	302410 32/18
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Chiavi per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) Adatti per coni 50 SK	308820 50
Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1	354215 CU1
Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per Ø attacco 16,1-22 mm	354235 16,1-22
	308830 50

Chiavi per codoli di serraggio ISO 7388 Adatti per coni 50 SK

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1	354210 SU1
Codoli Forma B Adatti per coni 50	308640 50
Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Anello intercambiabile per bobina SU1 Per Ø attacco 12-20 mm	354240 12-20
Supporto base per utensili per SK Per attacco conico 50 SK	354225 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 50 SK	308812 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codoli tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308700 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Adattatore di raffreddamento lungo 4,5° Per Ø attacco 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Codoli Forma A Adatti per coni 50	308600 50
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50	308605 50