

Garant**Mandrino portautensili a calettare, SK 40 A = 130, Ø di serraggio D1: 32mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302266 32
GTIN	4045197646170
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- **Acciaio resistente alle alte temperature.**
- **Dim. 3-5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.
Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308800, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302419. Apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210 – 354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

Descrizione tecnica

Ø Attacco D ₁	32 mm
Sporgenza totale Dim. A	130 mm
Ø D ₂	44 mm
Ø Esterno D	53 mm
Adattatore	SK 40 A = 130
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciatura	HSC
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

Accessori

Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Adattatore di raffreddamento corto4,5° Per Ø attacco 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1	354215 CU1
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Supporto base per utensiliper SK per attacco conico SK 40	354225 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
	354236 22,1-32

Adattatore di raffreddamento lungo 4,5° Per Ø attacco
22,1-32 mm

Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308610 40
Codolo Forma B Adatti per conici 40	308640 40
Codolo Forma A Adatti per conici 40	308600 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per conici 40	308740 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308802 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308760 40
Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1	354210 SU1
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308795 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308785 40
Anello intercambiabile per bobina SU1 Per Ø attacco 20-32 mm	354240 20-32
Codolo Mazak, Forma A Adatti per conici 40M	308670 40M
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per conici 40	308700 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308625 40