

Garant
Barra alesatrice in HSS, destra, Lunghezza sporgenza / Misura inserto: 50/ S4mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268702 50/S4
GTIN	4045197591920
Classe articolo	21V

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 10
Misura inserto	4 mm
Codice ISO portautensile	AH06X SCLDR/LS4
Inserto adatto	CDCT S4010.
Ø Preforatura minimo D_{min}	6,92 mm
Spostamento centrale L_3	3,5 mm
Lunghezza complessiva L	75 mm
Altezza di serraggio L_2	5,54 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	6 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 10

269028 10

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200