

SICOMET
omniFIT**Serrafiletti, 50 ml, Denominazione originale prodotto: 100M**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083307 100M
GTIN	4058093008997
Classe articolo	08G

Descrizione

Esecuzione:

L'utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. Le colle monocomponente anaerobiche sono adatte per tutti i tipi e le forme di filettature. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

Sigillante per viti liquido.

Uso:

Resistenza bassa – distacco facile con attrezzi normali.

Resistenza media – distacco con attrezzi normali.

Alta resistenza – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C). Serrafiletti universale e anaerobico, viscosità media, per metalli.

Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il serrafiletti. Impiego semplice e rapido per flaconi da 50 ml con il n. art. 083344 Dim. 50.

Descrizione tecnica

Per misura del filetto M fino a	M36
---------------------------------	-----

Momento di scollamento minimo	17 - 30 Nm
Denominazione originale prodotto	100M
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS05: Effetto corrosivo
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07 Attenzione
Colore	rosso
Capacità	50 ml
adatto per campo d'impiego	Frenafiletti
adatto per materiale	Metallo
Campo di impiego temperatura	-60 - 140 °C
Dimensione massima fessura	0,1 mm
Base chimica	Dimetacrilato
Temperatura di immagazzinamento	8 - 21 °C
Completamente indurito dopo	3 h
Viscosità dinamica	700 - 1000 mPas
Smontaggio	con attrezzo standard
Classe di resistenza	Resistenza media
Spessore	1,07 g/cm ³
Attributo del nome del prodotto	50 ml
Tipo di prodotto	Frenafiletti

Accessori

Pompa manuale peristaltica con ago dosatore Adatto per confezioni da 50 ml

083344 50