

Garant**Barra alesatrice in HSS, sinistra, Lunghezza sporgenza / Misura inserto: 45/
S4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268706 45/S4
GTIN	4045197591944
Classe articolo	21V

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 10
Codice ISO portautensile	AH04X SCLDR/LS4
Misura inserto	4 mm
Inserto adatto	CDCT S4010.
Spostamento centrale L_3	2,5 mm
\varnothing Preforatura minimo D_{min}	4,57 mm
Lunghezza complessiva L	65 mm
Altezza di serraggio L_2	3,58 mm
Angolo di regolazione κ	97 grado
\varnothing Codolo D_s	4 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5xD
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 10

269028 10

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200