

**Garant****Barra alesatrice in HSS, sinistra, Lunghezza sporgenza / Misura inserto: 66/  
S4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268706 66/S4
GTIN	4045197591975
Classe articolo	21V

**Descrizione tecnica**

Set di viti per inserti	269028 10
Misura inserto	4 mm
Inserto adatto	CDCT S4010.
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	9,05 mm
Codice ISO portautensile	AH08H SCLDR/LS4
Spostamento centrale $L_3$	4,5 mm
Lunghezza complessiva $L$	100 mm
Altezza di serraggio $L_2$	7,49 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Ø Codolo $D_s$	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Set di viti per inserti Modello 10

269028 10

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200